

HDC 10B TSS 1M32 WMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Naše kryty s přírubovou montáží vyrobené z plastu mají vestavěnou kabelovou průchodku a šroubovou blokádu. Jsou utěsněny přímo na panelovou stěnu a lze je proto použít bez přípojovacího krytu. Pouzdra jsou zajímavá svou nízkou hmotností a optimální ochranou před znečištěním, vodou a vibracemi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP66, IP67, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Šroub, , Velikost kabelových vstupů: M 32
Číslo objednávky	2716760000
Typ	HDC 10B TSS 1M32 WMP
GTIN (EAN)	4050118803631
Množství	1 items

HDC 10B TSS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cURus) E223801

Rozměry a hmotnosti

Výška	97 mm	Výška (v palcích)	3.8189 inch
Čistá hmotnost	149 g		

Teploty

Okolní teplota -40 °C... 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelová vývodka WMP

Průměr kabelu, min.	11 mm	Průměr kabelu, max.	21 mm
Velikost AF	30 mm	Velikost kabelových vstupů	M 32

Obecné údaje

Utahovací moment	3 Nm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Hlavní materiál krytu	PA	Stupeň krytí	IP66, IP67, v zapojeném stavu
EMC kryty	Ne	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel

Rozměry

Kabelový vstup	s kabelovými průchodkami	Výška pouzdra B	97 mm
----------------	--------------------------	-----------------	-------

Verze

Počet kabelových průchodek	1	Velikost kabelových vstupů	M 32
Horní část/dolní část/víčko	horní část	Kryt	bez krytu
Utahovací moment	3 Nm	Počet kabelových vstupů ze strany	1
Design pouzdra	Kabelový vstup ze strany	Design zajišťovacího systému	Šroub
Instalační velikost	4	Kabelový vstup	s kabelovými průchodkami
Těsnění	NBR	Barva (RAL)	RAL 9011
BG	4	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

Klasifikace



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B TSS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC 10B TSS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Montážní konzoly



Naše kryty s přírubovou montáží vyrobené z plastu mají vestavěnou kabelovou průchodku a šroubovou blokádu. Jsou utěsněny přímo na panelovou stěnu a lze je proto použít bez připojovacího krytu. Pouzdra jsou zajímavá svou nízkou hmotností a optimální ochranou před znečištěním, vodou a vibracemi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC AF SET WM	Verze
Číslo objednávky	2716800000	HDC pouzdra, Instalační velikost: , Stupeň krytí:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Množství	1 ST	
Typ	HDC AF WM	Verze
Číslo objednávky	2716790000	HDC pouzdra, Instalační velikost: , Stupeň krytí:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Množství	20 ST	