

HDC 06B AF WM COVER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Naše kryty s přírubovou montáží vyrobené z plastu mají vestavěnou kabelovou průchodku a šroubovou blokádu. Jsou utěsněny přímo na panelovou stěnu a lze je proto použít bez přípojovacího krytu. Pouzdra jsou zajímavá svou nízkou hmotností a optimální ochranou před znečištěním, vodou a vibracemi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP66, v zapojeném stavu, Kryt dolní části pouzdra, Šroub
Číslo objednávky	2716810000
Typ	HDC 06B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803686
Množství	1 items

HDC 06B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E223801

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	55 mm	Hloubka (v palcích)	2.1654 inch
Výška	39.5 mm	Výška (v palcích)	1.5551 inch
Šířka	100.5 mm	Šířka (v palcích)	3.9567 inch
Délka	100.5 mm	Délka (v palcích)	3.9567 inch
Čistá hmotnost	4.6 g		

Teploty

Okolní teplota	-20 °C...100 °C
----------------	-----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Stupeň krytí	IP66, v zapojeném stavu
------------------------------	-----	--------------	-------------------------

Rozměry

Kabelový vstup	Ne
----------------	----

Verze

Horní část/dolní část/víčko	Kryt	Kryt	s krytem
Utahovací moment	3 Nm	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Design pouzdra	Kryt dolní části pouzdra	Design zajišťovacího systému	Šroub
Instalační velikost	3	Kabelový vstup	Ne
Typ	Kryt	Těsnění	NBR
Barva (RAL)	RAL 7035	BG	3
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		