

**HDC 16B AF WM COVER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Naše kryty s přírubovou montáží vyrobené z plastu mají vestavěnou kabelovou průchodku a šroubovou blokádu. Jsou utěsněny přímo na panelovou stěnu a lze je proto použít bez přípojovacího krytu. Pouzdra jsou zajímavá svou nízkou hmotností a optimální ochranou před znečištěním, vodou a vibracemi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP66, v zapojeném stavu, Kryt dolní části pouzdra, Šroub
Číslo objednávky	<a href="#">2716830000</a>
Typ	HDC 16B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803808
Množství	1 items

## HDC 16B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cURus)	E223801

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	5.5 g
----------------	-------

## Teploty

Okolní teplota	-20 °C...100 °C
----------------	-----------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Utahovací moment	3 Nm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Hlavní materiál krytu	PA	Stupeň krytí	IP66, v zapojeném stavu
EMC kryty	Ne	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel

## Rozměry

Kabelový vstup	Ne
----------------	----

## Verze

Horní část/dolní část/víčko	Kryt	Kryt	s krytem
Utahovací moment	3 Nm	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Design pouzdra	Kryt dolní části pouzdra	Design zajišťovacího systému	Šroub
Instalační velikost	6	Kabelový vstup	Ne
Typ	Kryt	Těsnění	NBR
Barva (RAL)	RAL 7035	BG	6
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		