

## IE-C5DE4UP0030PCSXXX-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Všeobecné objednáací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Vlečný kabel, M8 P-kód – IP 67 rovný pin, Open, Cat. 5e, PUR, 3 m |
| Číslo objednávky | <a href="#">2717750030</a>  |
| Typ              | IE-C5DE4UP0030PCSXXX-E  |
| GTIN (EAN)       | 4050118780000   |
| Množství         | 1 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |                   |               |
|----------------|-------|-------------------|---------------|
| Délka          | 3 m   | Délka (v palcích) | 118.1102 inch |
| Čistá hmotnost | 190 g |                   |               |

## Teploty

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -40 °C...80 °C |
| Teplota instalace  |                  |                |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující                           |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                          | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Technické specifikace kabelu

|                                      |  |                             |                               |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Barva opláštění                      | černá                                    | Odolnost vůči olejům        | v souladu s IEC 60811:404     |
| Vhodné pro nosiče kabelů             | Ne                                       | Počet vodičů                | 4                             |
| Stíněný                              | Ano                                      | Halogen                     | bez halogenů, podle IEC 60754 |
| Izolace                              | Polyolefin                               | Cykly ohybu                 | 2 mil.                        |
| Odolnost proti šíření ohně           | Yes                                      | Materiál pláště             | PUR                           |
| Zkušební napětí: stínění vodič-vodič | 1 kV DC, 1 min., 1000 Veff, 50 Hz, 1 min | Barevné kódování            | bílá, žlutá, modrá, oranžová  |
| Teplotní rozpětí, stacionární        | -40...80 °C                              | Teplotní rozpětí, pohyblivé | -30...70 °C                   |
| Počet pólů                           | 4  |                             |                               |

## Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí IP67

## Konektor, pravý

Zástrčka vpravo volný konec vodiče

## Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo M8, P-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

## Nákresy

### Propojení

| M12 |        | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |