

IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Vlečný kabel, M8 P-kód – IP 67 rovný pin, M8 P-kód – IP 67 rovný pin, Cat. 5e, PUR, 10 m |
| Číslo objednávky | 2717780100 |
| Typ | IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E |
| GTIN (EAN) | 4050118780321 |
| Množství | 1 items |

IE-C5DE4UP0100PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|-------------------|---------------|
| Délka | 10 m | Délka (v palcích) | 393.7008 inch |
| Čistá hmotnost | 512.16 g | | |

Teploty

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -40 °C...80 °C |
| Teplota instalace | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Technické specifikace kabelu

| | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Barva opláštění | černá | Odolnost vůči olejům | v souladu s IEC 60811:404 |
| Vhodné pro nosiče kabelů | Ne | Počet vodičů | 4 |
| Stíněný | Ano | Halogen | bez halogenů, podle IEC 60754 |
| Izolace | Polyolefin | Cykly ohybu | 2 mil. |
| Odolnost proti šíření ohně | Yes | Materiál pláště | PUR |
| Zkušební napětí: stínění vodič-vodič | 1 kV DC, 1 min., 1000 Veff, 50 Hz, 1 min | Barevné kódování | bílá, žlutá, modrá, oranžová |
| Teplotní rozpětí, stacionární | -40...80 °C | Teplotní rozpětí, pohyblivé | -30...70 °C |
| Počet pólů | 4 | | |

Všeobecné technické údaje

| | |
|--------------|------|
| Stupeň krytí | IP67 |
|--------------|------|

Konektor, pravý

| | |
|-----------------|--|
| Zástrčka vpravo | M8, P-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
|-----------------|--|

Konektor, vlevo

| | |
|----------------|--|
| Zástrčka vlevo | M8, P-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
|----------------|--|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

Nákresy

Propojení

| M12 | | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |