

IE-C5DE4UP0030PCSPSS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednací údaje

Verze	Vlečný kabel, M8 P-kód – IP 67 rovný pin, M8 P-kód – IP 67 rovná zásuvka, Cat. 5e, PUR, 3 m
Číslo objednávky	2717790030
Typ	IE-C5DE4UP0030PCSPSS-E
GTIN (EAN)	4050118780376
Množství	1 items

IE-C5DE4UP0030PCSPSS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Délka	3 m	Délka (v palcích)	118.1102 inch
Čistá hmotnost	196 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...80 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Technické specifikace kabelu

Barva opláštění	černá	Odolnost vůči olejům	v souladu s IEC 60811:404
Vhodné pro nosiče kabelů	Ne	Počet vodičů	4
Stíněný	Ano	Halogen	bez halogenů, podle IEC 60754
Izolace	Polyolefin	Cykly ohybu	2 mil.
Odolnost proti šíření ohně	Yes	Materiál pláště	PUR
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič	1 kV DC, 1 min., 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Barevné kódování	bílá, žlutá, modrá, oranžová
Teplotní rozpětí, stacionární	-40...80 °C	Teplotní rozpětí, pohyblivé	-30...70 °C
Počet pólů	4		

Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí	IP67
--------------	------

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	M8, P-kódování, IP67, Kontakt samice, přímý, konektor, Plast, stíněné
-----------------	---

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	M8, P-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné
----------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Nákresy

Propojení

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4