


SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Díky všestranné skupině produktů MultiMark můžete dosáhnout optimálně strukturovaného a udržitelného značení ve všech řídicích skříních. Příkladem je naše nová značka na vodiče SlimFix, kterou je možné vytisknout a připnout obzvláště rychle. Zároveň jsou splněny nejnáročnější požadavky na odolnost proti vibracím a nárazům. Značky na vodiče mají otevřenou konstrukci a umožňují snadnou a rychlou instalaci před zapojením i následně po zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 1.8 - 2.5 mm, 12 x 4.6 mm, Bílá
Číslo objednávky	2719090000
Typ	SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888126
Množství	1400 items

SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Šířka	4.6 mm	Šířka (v palcích)	0.1811 inch
Čistá hmotnost	0.21 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Verze	s připínací patičí
Šířka	4.6 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Základní materiál	PC-ABS, TPU	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	3.3 x 9.5 mm	kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK
Počet na roli	1400		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	1.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.75 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	2.5 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1.8 mm	Vnější prům. vodiče	1.8 - 2.5 mm
Průřez připojeného vodiče	0.75 - 1.5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy



SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005090000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Množství	1 ST		

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Verze	
Číslo objednávky	2786210000		
GTIN (EAN)	4064675063230		
Množství	1 ST		