


**SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



Díky všestranné skupině produktů MultiMark můžete dosáhnout optimálně strukturovaného a udržitelného značení ve všech řídicích skříních. Příkladem je naše nová značka na vodiče SlimFix, kterou je možné vytisknout a připnout obzvláště rychle. Zároveň jsou splněny nejnáročnější požadavky na odolnost proti vibracím a nárazům. Značky na vodiče mají otevřenou konstrukci a umožňují snadnou a rychlou instalaci před zapojením i následně po zapojení.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 4 mm, 12 x 5.7 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2719210000</a>                              |
| Typ              | SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS                                  |
| GTIN (EAN)       | 4050118888249   |
| Množství         | 1200 items  |

## SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                   |             |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška          | 12 mm  | Výška (v palcích) | 0.4724 inch |
| Šířka          | 5.7 mm | Šířka (v palcích) | 0.2244 inch |
| Čistá hmotnost | 0.22 g |                   |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |                    |                               |              |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| Orientace tisku               | vodorovně a svisle | Typ tisku                     | prázdný      |
| Verze                         | s připínací patičí | Šířka                         | 5.7 mm       |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2                | Rozsah provozní teploty, max. | 90 °C        |
| Rozsah provozní teploty, min. | -50 °C             | Barevný                       | Bílá         |
| Halogen                       | Ne                 | Základní materiál             | PC-ABS, TPU  |
| Tištěné znaky                 | bez                | Velikost pole na označení     | 4.9 x 9.5 mm |
| Počet na roli                 | 1200               |                               |              |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |                         |                           |                   |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Halogen                   | Ne                      | Průřez vodiče, max.       | 4 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 3.3 mm <sup>2</sup>     | Vnější prům. vodiče, max. | 4 mm              |
| Vnější prům. vodiče, min. | 2.5 mm                  | Vnější prům. vodiče       | 2.5 - 4 mm        |
| Průřez připojeného vodiče | 3.3 - 4 mm <sup>2</sup> |                           |                   |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Nákresy**

---

---

---

---




## SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ                 | MULTIMARK ROLLER SFM 4     | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2835010000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4064675427346              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|
| Typ                 | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Verze      |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)          | 4050118390216              |            |
| Množství            | 1 ST                       |            |