


SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Díky všestranné skupině produktů MultiMark můžete dosáhnout optimálně strukturovaného a udržitelného značení ve všech řídicích skříních. Příkladem je naše nová značka na vodiče SlimFix, kterou je možné vytisknout a připnout obzvláště rychle. Zároveň jsou splněny nejnáročnější požadavky na odolnost proti vibracím a nárazům. Značky na vodiče mají otevřenou konstrukci a umožňují snadnou a rychlou instalaci před zapojením i následně po zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 4 mm, 18 x 5.7 mm, Žlutá
Číslo objednávky	2719250000
Typ	SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888287
Množství	800 items

SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0.7087 inch
Šířka	5.7 mm	Šířka (v palcích)	0.2244 inch
Čistá hmotnost	0.3 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Orientace tisku	vodorovně a svisle	Typ tisku	prázdný
Verze	s připínací patičí	Šířka	5.7 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	Barevný	Žlutá
Halogen	Ne	Základní materiál	PC-ABS, TPU
Tištěné znaky	bez	Velikost pole na označení	4.9 x 15.5 mm
Počet na roli	800		


Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	3.3 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2.5 mm	Vnější prům. vodiče	2.5 - 4 mm
Průřez připojeného vodiče	3.3 - 4 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy



SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Verze
Číslo objednávky	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Množství	1 ST	

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze
Číslo objednávky	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Množství	1 ST	