


**SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Díky všestranné skupině produktů MultiMark můžete dosáhnout optimálně strukturovaného a udržitelného značení ve všech řídicích skříních. Příkladem je naše nová značka na vodiče SlimFix, kterou je možné vytisknout a připnout obzvláště rychle. Zároveň jsou splněny nejnáročnější požadavky na odolnost proti vibracím a nárazům. Značky na vodiče mají otevřenou konstrukci a umožňují snadnou a rychlou instalaci před zapojením i následně po zapojení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 4 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">2719260000</a>
Typ	SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888294
Množství	600 items

## SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	5.7 mm	Šířka (v palcích)	0.2244 inch
Délka	24 mm	Délka (v palcích)	0.9449 inch
Čistá hmotnost	0.45 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Orientace tisku	vodorovně a svisle	Typ tisku	prázdný
Verze	s připínací patičí	Šířka	5.7 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	Barevný	Žlutá
Halogen	Ne	Délka	24 mm
Základní materiál	PC-ABS, TPU	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	4.9 x 21.5 mm	Počet na roli	600


## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	3.3 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2.5 mm	Vnější prům. vodiče	2.5 - 4 mm
Průřez připojeného vodiče	3.3 - 4 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Nákresy**



## SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2835010000</a>	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Množství	1 ST	

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Množství	1 ST	