

**KCMA-8-1200-5A-10VA1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Primární proud: 1200 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 10 VA, Tolerance class: 1, Proudový transformátor s děleným jádrem
Číslo objednávky	<a href="#">2728140000</a>
Typ	KCMA-8-1200-5A-10VA1
GTIN (EAN)	4050118809992
Množství	1 items
Výrobce	MBS AG

## KCMA-8-1200-5A-10VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	58 mm	Hloubka (v palcích)	2.2835 inch
Výška	198 mm	Výška (v palcích)	7.7953 inch
Šířka	155 mm	Šířka (v palcích)	6.1024 inch
Čistá hmotnost	1500 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
--------------------	------------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Elektrické vlastnosti

Tolerance class	1	Sekundární proud	0...5 A
Zátěž	10 VA	Primární proud	1200 A

## Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	80.00 mm
Lišta	80 x 120 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

## Technické údaje

Stupeň krytí	IP20	Třída izolace	E
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud I <sub>teplný</sub>	1,2 x I <sub>jmen.</sub>	Jmenovitý kmitočet	50 Hz

## Koordinace izolace

Standardně	EN 60044/1	Tolerance class	1
------------	------------	-----------------	---

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-1200-5A-10VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Drawings

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

