

**WPC WAGON 115V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Volitelné příslušenství pro úpravy v našem centru pro práci s individuálními požadavky. Systémy podávání kabelu přímo do dílenského vozu nebo externí jednotky, přídavné tiskárny nebo upínací desky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Automatické přístroje
Číslo objednávky	<a href="#">2728480000</a>
Typ	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
Množství	1 items

## WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	750 mm	Hloubka (v palcích)	29.5275 inch
Výška	1800 mm	Výška (v palcích)	70.866 inch
Šířka	1100 mm	Šířka (v palcích)	43.307 inch
Čistá hmotnost	30000 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Automatické řezání

Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
------------------------------	---------	----------------------	---------------------------

## WPC

Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Typ displeje	15palcová dotyková obrazovka
Poznámka	Dovolené zatížení max. 180 kg, Mobilní použití, Panel s dokončenou kabeláží a přídatnými síťovými zásuvkami a USB přípojkami, otočný držák displeje	Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar

## PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
------------------------------	---------	----------------------	---------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		