

WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Automatizovaná montáž kabelů s maximální flexibilitou - centrum pro zpracování vodičů (WPC)

- Modulární přizpůsobení systému specifickým požadavkům zákazníka: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO nebo THM MultiMark
- Komplexní montážní proces včetně podávání a svazkování kabelů
- Softwarově řízené zpracování úloh v jednom kuse pro vysokou spolehlivost a kvalitu procesu

Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatické přístroje, Stroj na řezání, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek, Tepelná tiskárna, Software
Číslo objednávky	2728490000
Typ	WIRE PROCESSING CENTER 115V
GTIN (EAN)	4050118811339
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno

WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	750 mm	Hloubka (v palcích)	29.5275 inch
Výška	1800 mm	Výška (v palcích)	70.866 inch
Šířka	1100 mm	Šířka (v palcích)	43.307 inch
Čistá hmotnost	65000 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Systémy značení

Požadavky na systém	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Metoda tisku	Termotransfer
Verze	Mobilní systém s prvky CUTFIX 8 INTERFACE, CRIMPFIX R VARIO, THM MULTIMARK	Rozhraní	USB 2.0
Napájecí napětí	100...240 V AC	Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Rychlost tisku	150 mm/s	Rozlišení tisku, max.	300 DPI
Provoz s dobíjecími bateriemi	Ne		

Automatické řezání

Korekce délky	Korekci prokluzu v mm lze naprogramovat, aby odpovídala dílu.	Hlavice	elektrické
Sklad	až 2 000 úloh řezání	Klávesnice	Dotykový displej
Rychlost podávání, max.	1,5 m/s	Indikační displej	LCD displej
Délka předvýběru, max.	999999 mm	Délka předvýběru, min.	2 mm
Rozhraní	USB 2.0	Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar
Otvor (max. průměr)	8 mm vnější průměr	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Jednotlivé pružné/pevné vodiče	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²		

WPC

Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Typ displeje	15palcová dotyková obrazovka
Poznámka	Dovolené zatížení max. 180 kg, Mobilní použití, Panel s dokončenou kabeláží a přídatnými síťovými zásuvkami a USB přípojkami, otočný držák displeje	Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar

WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek**

Rozsah odizolování	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Hlavice	elektrické
Doba pulzu	přibližně 2 s	Nalisování koncovek	Trapézové
Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²	Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²
Délka nalisování koncovek	8/10 mm	Spotřební materiál	Spojené koncové dutinky na vodiče
Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar	Délka vsazení, min.	27 mm
Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	17-13-01-90
ECLASS 15.0	17-13-01-90		

WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Tiskárny



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	THM MULTIMARK	Verze
Číslo	2599430000	Systemy označování, Tepelná tiskárna, Tepelný přenos, 300 DPI,
objednávky		MultiMark, Smršťovací objímky, Kotouč štítků
GTIN (EAN)	4050118626377	
Množství	1 ST	

Automatické přístroje



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednávací údaje

Typ	CRIMPFIX R VARIO	Verze
Číslo	2580000000	Automatic stripper and crimper
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118605846	
Množství	1 ST	
Typ	CUTFIX 8 INTERFACE	Verze
Číslo	2580010000	Cutting machine
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118605839	
Množství	1 ST	