

DAE M12 PA LONG UL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Číslo objednávky	2729530000
Typ	DAE M12 PA LONG UL
GTIN (EAN)	4050118813388
Množství	1 items

DAE M12 PA LONG UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	7.6 mm	Výška (v palcích)	0.2992 inch
Délka	17.6 mm	Délka (v palcích)	0.6929 inch
Tloušťka stěny, min.	0.5 mm	Tloušťka stěny, max.	10 mm
Čistá hmotnost	3 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C...105 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Proud vzduchu	0,8 l/min při 0,1 barech ΔP , do 7,6 l/min při 1 baru ΔP	Těsnicí O-kroužek	NBR
Stupeň krytí s GWDR	IP66, IP68, IP69K	Silikon	Ne
Přívod vody	> 1,5 barů	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	105 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	bez obsahu halogenů
AF velikost 1	17 mm	Stupeň krytí	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Kabelová průchodka	M 12	Základní materiál	Polyamid 6
Vnější závit	M 12	Délka závitu	10 mm
Vnitřní průměr D2	12.00 mm	Stupeň krytí (UL)	Type 4X, Type 12
Utahovací moment přípojovacího adaptéru, max.	0.60 Nm	Utahovací moment přípojovacího adaptéru, min.	0.40 Nm
Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		