

**PAC-ET200SP-ST-HE20-V0-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
|                  |                                            |
| Číslo objednávky | 2732130100                                 |
| Typ              | <a href="#">PAC-ET200SP-ST-HE20-V0-10M</a> |
| GTIN (EAN)       | 4099986603271                              |
| Množství         | 1 items                                    |

## PAC-ET200SP-ST-HE20-V0-10M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

1359.87 g

## Všeobecné údaje

|                   |                                      |                      |                                               |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Délka kabelu      | 10 m                                 | Vhodné pro           | Digitální signály                             |
| Základní materiál | PVC                                  | Kabel                | Kabel LiYY                                    |
| Konektor rozhraní | PLOCHÝ KABELOVÝ<br>KONEKTOR HE10 20P | Počet pólů, min.     | 20 pólů                                       |
| Vnější průměr     | 8,6 ± 1 mm                           | Konektor, PLC strana | SIEMENS ET 200SP<br>6ES7193-6BP00-0DA0<br>16P |
| Průřez vodiče     | 0.25 mm <sup>2</sup>                 |                      |                                               |

## Elektrické údaje

|                     |                     |                            |           |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Celkový proud, max. | 3 A                 | Odpor                      | ≤ 80 mΩ/m |
| Provozní napětí     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapacita (vlákno / vlákna) | 300 pF/m  |

## Jmenovité údaje UL

Celkový proud, max. 3 A

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |