Datový list

PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm² nebo 0,25 mm².
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2732150050
Typ	PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-5M
GTIN (EAN)	4099986602939
Množství	1 items

Datový list

PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	914.82 g

Všeobecné údaje

Délka kabelu	5 m	Vhodné pro	Analogové signály
Základní materiál	PVC	Kabel	Kabel LiYCY
Konektor rozhraní	SUB-D FEMALE 25P	Počet pólů, min.	20 pólů
Vnější průměr	10,15 ± 1 mm	Konektor, PLC strana	SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0DA0 16P
Průřez vodiče	0.25 mm²		

Elektrické údaje

Celkový proud, max.	3 A	Odpor	≤ 80 mΩ/m
Provozní napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Kapacita (vlákno / vlákna)	300 pF/m
Kapacita (vodič / stínění)	300 pF/m		

Jmenovité údaje UL

Celkový proud, max.	3 A

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		