

IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Systémový kabel, M12 L-kód – IP 67 rovná zásuvka, Výkon PushPull, PUR, 5 m
Číslo objednávky	2732640050
Typ	IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X
GTIN (EAN)	4064675022022
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-02-27T00:00:00+01:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Délka	5 m	Délka (v palcích)	196.8504 inch
Čistá hmotnost	500 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-25 °C...75 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	16 A
------------------	------	-----------------	------

Obecné standardy

Standardní konektor	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-2-111
---------------------	--

Standardy

Standard, materiál opláštění	20939 (80 °C / 600 V)	Standardní konektor	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-2-111
------------------------------	-----------------------	---------------------	--

Standardy specifické pro kabel

Standard, materiál opláštění	20939 (80 °C / 600 V)
------------------------------	-----------------------

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	PushPull Power, IP67, Kontakt samice, přímý, konektor, Tlakově litý zinek, nestíněné
-----------------	---

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	M12, L-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné
----------------	---

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Halogen	Ne	Zrychlení	5 m/s ²
Poloměr ohybu, min., opakovaný	7,5x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., jen jednou	4x průměr kabelu

Technické údaje

Struktura kabelu

Barva opláštění	Stříbřitě šedá	Průřez	5*1,5 mm ²
Stínění	nestíněné	Počet vodičů	5
Izolace	PP	Průměr pláště, max.	8.2 mm
Průměr pláště, min.	7.8 mm	Materiál pláště	PUR
Barevné kódování	hnědá, bílá, modrá, černá, růžová		

Zástrčka


Zástrčka vpravo	PushPull Power, IP67, Kontakt samice, přímý, konektor, Tlakově litý zinek, nestíněné	Zástrčka vlevo	M12, L-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné
-----------------	--	----------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		

Příslušenství

Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 12 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	1718411044	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190348977	
Množství	320 ST	
Typ	TM-I 18 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	1718431044	TM-I, Vkládací značky, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190349011	
Množství	320 ST	