


VPU LOCKING CLIP L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktovou řadu završuje rozsáhlá řada příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	2735070000
Typ	VPU LOCKING CLIP L
GTIN (EAN)	4050118816402
Množství	10 items

VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.2953 inch
Výška	13 mm	Výška (v palcích)	0.5118 inch
Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0.6693 inch
Čistá hmotnost	0.65 g		

Teploty

Skladovací teplota		Okolní teplota	...70 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité údaje IEC / EN

Frekvenční rozsah, max.	60 Hz	Frekvenční rozsah, min.	50 Hz
Integrovaná záložní pojistka	Ne		

Obecné údaje

Verze	Západky	Design	různé
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	černá
Stupeň krytí	IP20		

Obecné údaje

Stupeň krytí	IP20	Barevný	černá
--------------	------	---------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		