

SAIBGS-P-8A-8/10-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Verze | Konektor připojitelný v terénu, M12 |
| Číslo objednávky | 2736560000 |
| Typ | SAIBGS-P-8A-8/10-M12 |
| GTIN (EAN) | 4050118827842 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|------|
| Čistá hmotnost | 23 g |
|----------------|------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | Vyhovující |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Počet pólů | 8 | Kódování | A-kódování |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Hlavní materiál krytu | PA |
| Průměr kabelu, max. | 10 mm | Průměr kabelu, min. | 8 mm |
| Průřez vodiče, max. | 0.5 mm ² | Průřez vodiče, min. | 0.14 mm ² |
| Jmenovité napětí | 60 V | Jmenovitý proud | 2 A |
| Stupeň krytí | IP67 | Cykly zapojování | ≥ 50 |
| Závažnost znečištění | 3 | Připojení stínění | Ne |
| Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek | | |

Obecné informace

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Počet pólů | 8 | Připojení 1 | M12 |
| Připojení 2 | Šroub | Hlavní materiál krytu | PA |
| Připojovací závit | M12 | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Stupeň krytí | IP67 | Cykly zapojování | ≥ 50 |

Standardy

| | |
|---------------------|-----------------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
|---------------------|-----------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

Nákresy

Schéma pólů

