


HDC MFGL 10B CA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednáací údaje**

| | |
|------------------|----------------------------|
| Verze | Frame |
| Číslo objednávky | 2737000000 |
| Typ | HDC MFGL 10B CA |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 |
| Množství | 1 items |

HDC MFGL 10B CA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 37.35 mm | Hloubka (v palcích) | 1.4705 inch |
| Šířka | 64 mm | Šířka (v palcích) | 2.5197 inch |
| Čistá hmotnost | 67.54 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f |

Obecné údaje

| | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|----------|
| Instalační velikost | 4 | Cykly zapojování | ≥ 500 |
| Základní materiál | Tlakově litý zinek | Řada | ModuPlug |
| Verze vodičího čepu | dlouhý | Počet slotů | 3 |

Důležitá poznámka

| | |
|----------------------|--|
| Informace o produktu | Připojení PE již není pro verzi s vodičím kolíkem k dispozici. |
|----------------------|--|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002312 | ETIM 9.0 | EC002312 |
| ETIM 10.0 | EC002312 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

HDC MFGL 10B CA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

