



Zákazníky z potravinářského průmyslu podporujeme řešeními detekovatelného značení k zajištění vysokých standardů vyžadovaných v konceptu HACCP. Díky kovové vložce mohou naše detekovatelné karty MultiCard být spolehlivě rozpoznány pomocí detektorů kovu a rentgenovými detektory. To minimalizuje riziko kontaminace během výrobního procesu. Maximální bezpečnost je zajištěna díky důležitým vlastnostem produktu, jako je odolnost proti korozi a vyšší odolnost proti UV záření ve vnitřním prostředí a odolnost proti vysokým teplotám. Tyto vlastnosti jsou pravidelně testovány a potvrzeny v naší vlastní akreditované laboratoři. Není vhodné pro přímý kontakt s potravinami.

- Detekovatelné pomocí kovových a rentgenových detektorů
- Vizually rozpoznatelné díky modré barvě
- Kovová vložka odolná proti korozi
- Jasné a odolné zobrazení tisku
- K dispozici v různých verzích pro širokou škálu požadavků na označení

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | ClipCard, Příslušenství, 90 x 58 mm, Modrá |
| Číslo objednávky | 2737770000 |
| Typ | CC-DT-H 85/54 BL |
| GTIN (EAN) | 4064675211167 |
| Množství | 20 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 13 mm | Hloubka (v palcích) | 0.5118 inch |
| Výška | 90 mm | Výška (v palcích) | 3.5433 inch |
| Šířka | 58 mm | Šířka (v palcích) | 2.2835 inch |
| Délka | 90 mm | Délka (v palcích) | 3.5433 inch |
| Průměr | 0 mm | Čistá hmotnost | 3.65 g |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostředím

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky | | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | -0.003 kg CO2 eq. | |

Obecné údaje

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|--|
| Verze | Držák štítku značení | | |
| Šířka | 58 mm | | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | | |
| Barevný | Modrá | | |
| Halogen | Ne | | |
| Délka | 90 mm | | |
| Základní materiál | Polyamid 66 | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard | |
| Zjistitelný v souladu s Rondotest | 4.7 mm AI | | |
| Doporučená odvětví | Potravinářský průmysl | | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Accessories | | |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C | | |

Značky na přístroje

Průměr 0 mm Halogen Ne

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

