



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatický nástroj na odizolování vodičů a naliso- vání koncovek, 6mm ² , 10mm ²
Číslo objednávky	2740900000
Typ	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	550 mm	Hloubka (v palcích)	21.6535 inch
Výška	440 mm	Výška (v palcích)	17.3228 inch
Šířka	415 mm	Šířka (v palcích)	16.3386 inch
Čistá hmotnost	40000 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Rozsah odizolování	6-10 mm ² (4 mm ² , volitelně) AWG 10-8 (AWG 12 volitelně)	Hlavice	Elektropneumatický
Doba pulzu	přibližně 3 s	Nalisování koncovek	Trapézové
Průřez koncovek, max.	10 mm ²	Průřez koncovek, min.	6 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	10 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	6 mm ²
Délka nalisování koncovek	8 - 18 mm	Spotřební materiál	s plastovým límcem
Připojení stlačeného vzduchu	5 - 5,5 bar	Elektrické připojení	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku




- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H4,0/18D GR	Verze
Číslo	9019190000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190141349	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/20D GR	Verze
Číslo	9019200000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190126575	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/26D GR	Verze
Číslo	9019210000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190002336	
Množství	100 ST	

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H6,0/20 SW	Verze
Číslo	0533500000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190183905	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/26 SW	Verze
Číslo	0565700000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190026837	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 10 mm²




- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H10,0/22 EB	Verze	
Číslo	0534200000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Slonovinová	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190033460		
Množství	100 ST		
Typ	H10,0/28 EB	Verze	
Číslo	0565800000	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Slonovinová	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190138646		
Množství	100 ST		

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/20D GE	Verze	
Číslo	9019220000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190151607		
Množství	100 ST		
Typ	H6,0/26D GE	Verze	
Číslo	9019230000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Žlutá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190072117		
Množství	100 ST		

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 10 mm²



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H10,0/22D R	Verze
Číslo	9019240000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190075385	
Množství	100 ST	
Typ	H10,0/28D R	Verze
Číslo	9019250000	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190041410	
Množství	100 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/18T OR	Verze
Číslo	9021100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190061708	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/20T OR	Verze
Číslo	9021110000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190035754	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/26T OR	Verze
Číslo	9021120000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190092825	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/20T GN	Verze
Číslo	9021130000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190111731	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/26T GN	Verze
Číslo	9021140000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190022501	
Množství	100 ST	

Jmenovitý průřez vodiče 10 mm²



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H10,0/22T BR	Verze
Číslo	9021150000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Hnědá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190086886	
Množství	100 ST	
Typ	H10,0/28T BR	Verze
Číslo	9021160000	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Hnědá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190041915	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	URS CA 100 DUO 4-6MM ²	Verze
Číslo	2769020000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675026303	
Množství	1 ST	
Typ	URS CA 100 DUO 4-10MM ²	Verze
Číslo	2769030000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675026310	
Množství	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,49	Verze
Číslo	2007380000	Příslušenství, Sada čepelí
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118392753	
Množství	1 ST	

Automatické přístroje



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	CA 100 DUO S	Verze
Číslo	2912430000	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986536005	
Množství	1 ST	