



Cabtite – desky s kabelovými průchodkami

Vkládejte kabely a vodiče bez zátek do řídicích skříní, krytů nebo strojů do co nejmenšího prostoru snadno a prostorově úsporným způsobem.

Pomocí kabelových vstupních desek Cabtite to lze dělat dokonce i v nepříznivých prostředích, ať jde o ochranné hadice, pneumatické/hydraulické hadice nebo optické kabely – můžete instalovat kabely rychle, snadno a prostorově úsporným způsobem. Instalace se provádí jen jediným pravoúhlým výřezem a čas instalace je proto o 40 % rychlejší (v porovnání se standardními kabelovými průchodkami).

Připínací verze IP54 kabelových desek nevyžadující použití nástrojů se testuje podle DIN EN 60529 a vyrábí se z TPE materiálu s certifikací UL94 V-0, hodí se pro teplotní rozsah od -40 °C do +90 °C.

Kabelové vstupní desky Cabtite představují ekonomickou alternativu konvenčních kabelových průchodek.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Deska pro kabelový vstup, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Šedá, Výška: 44 mm, Šířka: 142 mm, Hloubka: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54 |
| Číslo objednávky | <a href="#">2743560000</a>  |
| Typ              | CABTITE EP A 24/17 GY   |
| GTIN (EAN)       | 4064675 120988  |
| Množství         | 10 items  |

## CABTITE EP A 24/17 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E223801                |

### Rozměry a hmotnosti

|                      |        |                      |             |
|----------------------|--------|----------------------|-------------|
| Hloubka              | 12 mm  | Hloubka (v palcích)  | 0.4724 inch |
| Výška                | 44 mm  | Výška (v palcích)    | 1.7323 inch |
| Šířka                | 142 mm | Šířka (v palcích)    | 5.5905 inch |
| Tloušťka stěny, min. | 1.5 mm | Tloušťka stěny, max. | 2.5 mm      |
| Čistá hmotnost       | 42.5 g |                      |             |

### Teploty

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...90 °C |
|------------------|----------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Všeobecné informace

|                   |                 |                              |     |
|-------------------|-----------------|------------------------------|-----|
| Silikon           | Ne              | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Stupeň krytí      | IP54            | Základní materiál            | TPE |
| Stupeň krytí (UL) | Type 1, Type 12 |                              |     |

### Počet připojitelných kabelů

|                              |                     |              |
|------------------------------|---------------------|--------------|
| Typ montáže                  | Přichytka           |              |
| Number of connectable cables | 17                  |              |
| Kabelové vstupy              | Číslo               | 5            |
|                              | Průměr kabelu, min. | 1 mm         |
|                              | Průměr kabelu, max. | 10.5 mm      |
|                              | Typ kabelu          | Kulatý kabel |
|                              | Číslo               | 12           |
|                              | Průměr kabelu, min. | 1 mm         |
|                              | Průměr kabelu, max. | 12.6 mm      |
|                              | Typ kabelu          | Kulatý kabel |

### Klasifikace


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ETIM 10.0   | EC002624    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |             |             |

## CABTITE EP A 24/17 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Nákresy

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## CABTITE EP A 24/17 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Pravouhlá raznice pro těžké konektory



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Nevhodné pro nerezovou ocel!

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |             |  |
|------------------|----------------------------|-------------|--|
| Typ              | KOK-112X36                 | Verze       |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">9204870000</a> | Sheet holes |  |
| GTIN (EAN)       | 4032248693801              |             |  |
| Množství         | 1 ST                       |             |  |