

## DEK 5/8 PLUS FWZ 31-40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 Weidmueller, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2747990000</a>  |
| Typ              | DEK 5/8 PLUS FWZ 31-40  |
| GTIN (EAN)       | 4050118891553   |
| Množství         | 800 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                   |             |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška          | 5 mm   | Výška (v palcích) | 0.1968 inch |
| Šířka          | 8 mm   | Šířka (v palcích) | 0.315 inch  |
| Čistá hmotnost | 0.08 g |                   |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                  |  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0,001 kg CO2 eq. |  |

## Obecné údaje

|                               |                               |           |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| Orientace tisku               | vodorovný                     |           |  |
| Šířka                         | 8 mm                          |           |  |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2                           |           |  |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C                        |           |  |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                        |           |  |
| Barevný                       | Bílá                          |           |  |
| Halogen                       | Ne                            |           |  |
| Základní materiál             | Polyamid 66                   |           |  |
| Barva tisku                   | černá                         |           |  |
| Tištěné znaky                 | Číslo                         |           |  |
| Počet značek v balení         | Forma napájení                | MultiCard |  |
| Počet značek na kombinaci     | 1 MultiCard = Terminal marker |           |  |
| Rozsah provozní teploty       | -40...100 °C                  |           |  |
| Aplikace/výrobce              | Weidmueller                   |           |  |

## Označení konektorů

Rozteč v mm (P) 8.00 mm

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Nákresy**



**Výkres**

