

Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Napájecí modul, 1000 V, 200 A, Počet pólů: 1, Připojení axiálním šroubem, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 2
Číslo objednávky	2748240000
Typ	HDC MHP 200 MAS
GTIN (EAN)	4050118891058
Množství	2 items

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202
Č. osvědčení (cURus)	E310075

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34.2 mm	Hloubka (v palcích)	1.3465 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	34.2 mm	Šířka (v palcích)	1.3465 inch
Čistá hmotnost	61.4 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Obecné údaje

Počet pólů	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zástrčný
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3
Základní materiál	Polykarbonát	Řada	ModuPlug
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1000 V	Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	200 A
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	2		

PE připojení, údaje

Typ připojení PE Šroubové připojení přes rám modulu

Verze

Typ připojení	Připojení axiálním šroubem	Průřez vodiče, max.	70 mm ²
Průřez vodiče, min.	25 mm ²		

Silový kontakt

Upínací rozsah, silový kontakt, max.	70 mm ²
Upínací rozsah, silový kontakt, min.	25 mm ²



Technické údaje

Utahovací moment, max. podle průřezu vodiče	Průřez vodiče, min.	25 mm ²
	Průřez vodiče, max.	35 mm ²
	Utahovací moment, max.	8 Nm
	Průřez vodiče, max.	50 mm ²
	Utahovací moment, max.	9 Nm
	Průřez vodiče, max.	70 mm ²
Délka odizolování podle průměru kabelu	Utahovací moment, max.	10 Nm
	Průměr kabelu, max.	12 mm
	Délka odizolování	15.00 mm
	Průměr kabelu, max.	16 mm
	Délka odizolování	19.00 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Nákresy



HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Číslo	1428920000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Číslo	1428940000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Číslo	1428960000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Číslo	1428980000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Číslo	1429010000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Číslo	1429030000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Číslo	1429050000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Číslo	1429070000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ST	

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství


S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Číslo	2736990000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Číslo	2736970000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Číslo	2737040000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ST	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Číslo	2736940000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Číslo	2736950000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ST	

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství


S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Číslo objednávky	2737020000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ST	


S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Číslo objednávky	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ST	

S dlouhým vodícím kolíkem



HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Číslo	2737010000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ST	

S krátkým vodícím kolíkem




Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Číslo	2736890000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ST	

Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Číslo	2736960000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ST	

Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Číslo	2736910000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ST	

S dlouhým vodícím kolíkem



HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze	
Číslo	2737030000	Frame	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118823080		
Množství	1 ST		
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze	
Číslo	2737000000	Frame	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118823059		
Množství	1 ST		


S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze	
Číslo	2736900000	Frame	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118822267		
Množství	1 ST		
Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze	
Číslo	2736920000	Frame	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118822281		
Množství	1 ST		

S dlouhým vodícím kolíkem



Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze	
Číslo objednávky	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Množství	1 ST		

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Protikus

Elektrické moduly



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP 200 FAS	Verze
Číslo objednávky	2748250000	Napájecí modul, 1000 V, 200 A, Počet pólů: 1, Připojení axiálním šroubem, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 2
GTIN (EAN)	4050118891133	
Množství	2 ST	