

Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Napájecí modul, 1000 V, 200 A, Počet pólů: 1, Připojení axiálním šroubem, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 2
Číslo objednávky	2748250000
Typ	HDC MHP 200 FAS
GTIN (EAN)	4050118891133
Množství	2 items

HDC MHP 200 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202
Č. osvědčení (cURus)	E310075

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34.2 mm	Hloubka (v palcích)	1.3465 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	34.2 mm	Šířka (v palcích)	1.3465 inch
Čistá hmotnost	13.75 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Obecné údaje

Počet pólů	1	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Cykly zapojování	≥ 500	
Typ	Zásuvka	
Kategorie rázového napětí	III	
Závažnost znečištění	3	
Základní materiál	Polykarbonát	
Řada	ModuPlug	
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1000 V	
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V	
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV	
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	200 A	
Jmenovitý proud (cUR)	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 2
	Jmenovitý proud	116 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 4
	Jmenovitý proud	116 A
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	2	

PE připojení, údaje

Typ připojení PE Šroubové připojení přes rám modulu

HDC MHP 200 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Verze

Typ připojení	Připojení axiálním šroubem	Průřez vodiče, max.	70 mm ²
Průřez vodiče, min.	25 mm ²		

Silový kontakt


Upínací rozsah, silový kontakt, max.	70 mm ²	
Upínací rozsah, silový kontakt, min.	25 mm ²	
Utahovací moment, max. podle průřezu vodiče	Průřez vodiče, min.	25 mm ²
	Průřez vodiče, max.	35 mm ²
	Utahovací moment, max.	8 Nm
	Průřez vodiče, max.	50 mm ²
	Utahovací moment, max.	9 Nm
	Průřez vodiče, max.	70 mm ²
Délka odizolování podle průměru kabelu	Utahovací moment, max.	10 Nm
	Průměr kabelu, max.	12 mm
	Délka odizolování	15.00 mm
	Průměr kabelu, max.	16 mm
	Délka odizolování	19.00 mm

Klasifikace


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Nákresy

Výkres



Křivka odlehčení



HDC MHP 200 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Jednoduché
 Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Číslo	1428920000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Číslo	1428940000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Číslo	1428960000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Číslo	1428980000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Číslo	1429010000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Číslo	1429030000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Číslo	1429050000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Číslo	1429070000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ST	

HDC MHP 200 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem




Jednoduché
Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Číslo	2736990000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Číslo	2736970000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Číslo	2737040000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ST	

S krátkým vodícím kolíkem



Jednoduché
Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Číslo	2736940000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Číslo	2736950000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ST	

HDC MHP 200 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem




Jednoduché
Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA
Číslo objednávky	2737020000
GTIN (EAN)	4050118823073
Množství	1 ST

Verze
Rám

S krátkým vodícím kolíkem




Jednoduché
Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B AD
Číslo objednávky	2736930000
GTIN (EAN)	4050118822298
Množství	1 ST

Verze
Rám

S dlouhým vodícím kolíkem



Jednoduché
Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

HDC MHP 200 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Číslo	2737030000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Číslo	2737000000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ST	

S krátkým vodícím kolíkem




Jednoduché
Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Číslo	2736900000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Číslo	2736920000	Rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ST	

S dlouhým vodícím kolíkem



Jednoduché
Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze	
Číslo objednávky	2736980000	Rám	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Množství	1 ST		

HDC MHP 200 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

Elektrické moduly



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP 200 MAS	Verze	
Číslo objednávky	2748240000	Napájecí modul, 1000 V, 200 A, Počet pólů: 1, Připojení axiálním šroubem, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 2	
GTIN (EAN)	4050118891058		
Množství	2 ST		