

HDC MHE 5L MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Signálový modul, 230 V, 16 A, Počet pólů: 5, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	2748400000
Typ	HDC MHE 5L MP
GTIN (EAN)	4050118890877
Množství	1 items

HDC MHE 5L MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202
Č. osvědčení (cURus)	E310075

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1.4173 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	18 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet pólů	5	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zástrčný
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3
Základní materiál	Polykarbonát	Řada	ModuPlug
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	230 V	Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	4 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1		

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 16	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem	Průřez propojení AWG, min.	AWG 24
Průřez vodiče, max.	1.5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.25 mm ²

Klasifikace



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHE 5L MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC MHE 5L MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Standardně



Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Číslo	1428920000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Číslo	1428940000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Číslo	1428960000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Číslo	1428980000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Číslo	1429010000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Číslo	1429030000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Číslo	1429050000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Číslo	1429070000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ST	

HDC MHE 5L MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories


S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Číslo	2736990000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Číslo	2736970000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Číslo	2737040000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ST	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Číslo	2736940000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Číslo	2736950000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ST	

HDC MHE 5L MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories


S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze	
Číslo objednávky	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Množství	1 ST		


S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze	
Číslo objednávky	2736930000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Množství	1 ST		

S dlouhým vodícím kolíkem



HDC MHE 5L MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Číslo	2737010000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ST	


S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Číslo	2736890000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Číslo	2736960000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Číslo	2736910000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ST	

S dlouhým vodícím kolíkem



HDC MHE 5L MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Číslo	2737030000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Číslo	2737000000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ST	


S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Číslo	2736900000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Číslo	2736920000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ST	

S dlouhým vodícím kolíkem



HDC MHE 5L MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze	
Číslo objednávky	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Množství	1 ST		

HDC MHE 5L MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Elektrické moduly



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHE 5L FP	Verze
Číslo	2748410000	Signálový modul, 230 V, 16 A, Počet pólů: 5, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná
objednávky		připojení: 1
GTIN (EAN)	4050118890792	
Množství	1 ST	