


**HDC MCOAX 4 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Modul, 48 V, 1.5 A, Počet pólů: 4, Nalisované připojení, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1 |
| Číslo objednávky | <a href="#">2748540000</a>   |
| Typ              | HDC MCOAX 4 MC   |
| GTIN (EAN)       | 4050118890754  |
| Množství         | 5 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (UR)     | E92202                 |

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 34 mm   | Hloubka (v palcích) | 1.3386 inch |
| Výška          | 32.6 mm | Výška (v palcích)   | 1.2835 inch |
| Šířka          | 34.2 mm | Šířka (v palcích)   | 1.3465 inch |
| Čistá hmotnost | 5.63 g  |                     |             |

## Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|  |          |                                 |              |
|--|----------|---------------------------------|--------------|
| Počet pólů                                 | 4        | Klasifikace hořlavosti UL 94    | V-0          |
| Odpor izolace                              | ≥ 10 GΩ  | Cykly zapojování                | ≥ 500        |
| Typ  | Zástrčný | Kategorie rázového napětí       | III          |
| Závažnost znečištění                       | 3        | Základní materiál               | Polykarbonát |
| Řada                                       | ModuPlug | Jmenovité napětí (DIN EN 61984) | 48 V         |
| Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)     | 0.8 kV   | Jmenovitý proud (DIN EN 61984)  | 1.5 A        |
| Požadovaný počet míst na zásuvná připojení | 1        |                                 |              |

## PE připojení, údaje

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Typ připojení PE | Šroubové připojení přes rám modulu |
|------------------|------------------------------------|



## Verze

|                            |                      |  |                      |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 14               | Délka odizolování, jmenovité připojení | 2.5 mm               |
| Typ připojení              | Nalisované připojení | Průřez propojení AWG, min.             | AWG 26               |
| Průřez vodiče, max.        | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Průřez vodiče, min.                    | 0.14 mm <sup>2</sup> |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 |             |             |

## Nákresy



## HDC MCOAX 4 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Krimpané kontakty COAX




Krimpané spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpané připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC C COAX 50 M            | Verze                                     |
| Číslo      | <a href="#">2748670000</a> | Zástrčný, zlato, 0.14 - 0 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118890662              |   |
| Množství   | 10 ST                      |   |
| Typ        | HDC C COAX 75 M            | Verze                                     |
| Číslo      | <a href="#">2748690000</a> | Zástrčný, zlato                           |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118890648              |   |
| Množství   | 10 ST                      |   |

### Standardně



### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | HDC MF 6B AB               | Verze |
| Číslo      | <a href="#">1428920000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118233414              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |
| Typ        | HDC MF 6B BA               | Verze |
| Číslo      | <a href="#">1428940000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118233353              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |
| Typ        | HDC MF 10B AC              | Verze |
| Číslo      | <a href="#">1428960000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118233223              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |

## HDC MCOAX 4 MC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | HDC MF 10B CA              | Verze |
| Číslo      | <a href="#">1428980000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118233278              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |
| Typ        | HDC MF 16B AD              | Verze |
| Číslo      | <a href="#">1429010000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118233315              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |
| Typ        | HDC MF 16B DA              | Verze |
| Číslo      | <a href="#">1429030000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118233407              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |
| Typ        | HDC MF 24B AF              | Verze |
| Číslo      | <a href="#">1429050000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118233285              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |
| Typ        | HDC MF 24B FA              | Verze |
| Číslo      | <a href="#">1429070000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118233520              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |

### S dlouhým vodícím kolíkem



### Všeobecné objednáací údaje

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | HDC MFGL 10B AC            | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2736990000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118823042              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |
| Typ        | HDC MFGL 6B AB             | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2736970000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118823035              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |

## HDC MCOAX 4 MC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | HDC MFGL 24B FA            | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2737040000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118823097              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |

## S krátkým vodícím kolíkem




### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | HDC MFGL 16B DA            | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2736940000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118823004              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | HDC MFGL 24B AF            | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2736950000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118823011              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |

## S dlouhým vodícím kolíkem



### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | HDC MFGL 16B DA            | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2737020000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118823073              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |


## HDC MCOAX 4 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství


### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ                 | HDC MFGS 16B AD            | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2736930000</a> | Frame |
| GTIN (EAN)          | 4050118822298              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |


### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ                 | HDC MFGL 16B AD            | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2737010000</a> | Frame |
| GTIN (EAN)          | 4050118823066              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |

### S krátkým vodícím kolíkem



## HDC MCOAX 4 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | HDC MFGS 6B AB             | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2736890000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118822250              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |
| Typ        | HDC MFGS 24B FA            | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2736960000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118823028              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |
| Typ        | HDC MFGS 10B AC            | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2736910000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118822274              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |


### S dlouhým vodícím kolíkem



### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | HDC MFGL 24B AF            | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2737030000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118823080              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |
| Typ        | HDC MFGL 10B CA            | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2737000000</a> | Frame |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118823059              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |

### S krátkým vodícím kolíkem





## HDC MCOAX 4 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |       |  |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ        | HDC MFGS 6B BA             | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">2736900000</a> | Frame |  |
| objednávky |                            |       |  |
| GTIN (EAN) | 4050118822267              |       |  |
| Množství   | 1 ST                       |       |  |
| Typ        | HDC MFGS 10B CA            | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">2736920000</a> | Frame |  |
| objednávky |                            |       |  |
| GTIN (EAN) | 4050118822281              |       |  |
| Množství   | 1 ST                       |       |  |

### S dlouhým vodícím kolíkem



### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |       |  |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ        | HDC MFGL 6B BA             | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">2736980000</a> | Frame |  |
| objednávky |                            |       |  |
| GTIN (EAN) | 4050118822908              |       |  |
| Množství   | 1 ST                       |       |  |

## HDC MCOAX 4 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Protikus

### Elektrické moduly



#### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--|
| Typ              | HDC MCOAX 4 FC             | Verze   |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">2748550000</a> | Modul, 48 V, 1.5 A, Počet pólů: 4, Nalisované připojení, Zásuvka, |  |
| GTIN (EAN)       | 4050118890747              | Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1                     |  |
| Množství         | 5 ST                       |   |  |