

HDC MBUS HS 8 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Použití dat, 50 V, 5 A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0
Číslo objednávky	2748650000
Typ	HDC MBUS HS 8 M
GTIN (EAN)	4050118890716
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	46.2 mm	Hloubka (v palcích)	1.8189 inch
Výška	16.7 mm	Výška (v palcích)	0.6575 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0.7087 inch
Čistá hmotnost	27.28 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Obecné údaje

Počet pólů	8	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zástrčný
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3
Základní materiál	Polykarbonát	Řada	ModuPlug
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	50 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0.8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	5 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	0

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------


Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 20	Typ připojení	Nalisované připojení
Průřez propojení AWG, min.	AWG 28	Průřez vodiče, max.	0.52 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.09 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Nákresy



HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Elektrické moduly****Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MEMC 2 MC	Verze
Číslo	2748560000	Datový modul, 50 V, 10 A, Počet pólů: 2, Nalisované připojení,
objednávky		Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 2
GTIN (EAN)	4050118890730	
Množství	2 ST	

Stínicí deska MEMC

Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MEMC ADP	Verze
Číslo	2748740000	Shield bus
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890624	
Množství	1 ST	

Krimpovací kontakty D-SUB

Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

HDC MBUS HS 8 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

Typ	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	Verze
Číslo	2748710000	Zástrčný, zlato, 0.08 - 0.12 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890556	
Množství	100 ST	
Typ	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	Verze
Číslo	2748700000	Zástrčný, zlato, 0.2 - 0.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890709	
Množství	100 ST	

Protikus

Elektrické moduly



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS HS 8 F	Verze
Číslo objednávky	2748640000	Použití dat, 50 V, 5 A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zásuvka,
GTIN (EAN)	4050118890686	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0
Množství	1 ST	