

HDC C COAX 50 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvka, zlato, 0.14 - 0 mm ²
Číslo objednávky	2748660000
Typ	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

2.15 g

Teploty

Mezní teplota

-55 °C ... 135 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø

4.8 mm

Délka odizolování, jmenovité připojení

2.5 mm

Typ připojení

Pájené připojení

Verze – vložka

COAX

Barevný

zlato

Průřez vodiče, max.

0 mm²

Průřez vodiče, min.

0.14 mm²

Provedení povrchu

zlato

Cykly zapojování

≥ 500

Typ

Zásuvka

Základní materiál

Slitina mědi

Řada

ModuPlug

Výrobní procesy

soustružené

Průřez připojeného vodiče

0.14 - 0 mm²

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0


27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

Nákresy

Výkres



HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

CTX / HTG / HTX



Krimpovací kleště pro koaxiální konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTG 174	Verze
Číslo	9012410000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4008190009434	
Množství	1 ST	

Elektrické moduly



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MCOAX 4 FC	Verze
Číslo	2748550000	Modul, 48 V, 1.5 A, Počet pólů: 4, Nalisované připojení, Zásuvka,
objednávky		Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
GTIN (EAN)	4050118890747	
Množství	5 ST	