

**HDC C HS SM0.08-0.12 AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zástrčný, zlato, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
Číslo objednávky	<a href="#">2748710000</a>
Typ	HDC C HS SM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890556
Množství	100 items

## HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

0.17 g

## Teploty

Mezní teplota

-55 °C ... 130 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø

1 mm

Průřez propojení AWG, max.

AWG 28

Délka odizolování, jmenovité připojení

4 mm

Typ připojení

Nalisované připojení

Verze - vložka

DSUB

Průřez propojení AWG, min.

AWG 24

Průřez vodiče, max.

0.12 mm<sup>2</sup>

Průřez vodiče, min.

0.08 mm<sup>2</sup>

Provedení povrchu

zlato

Cykly zapojování

≥ 500

Typ

Zástrčný

Základní materiál

Slitina mědi

Výrobní procesy

soustružené

Průřez připojeného vodiče

0.08 - 0.12 mm<sup>2</sup>

## Důležitá poznámka

Informace o produktu

{Reference (Object) not found: productproduct2924645127791}

## Klasifikace

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

## HDC C HS SM0.08-0.12 AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Nákresy

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Einstellungen am Locator zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS BM0.02-0.5 AU	7	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-12 AU	8	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm

## HDC C HS SM0.08-0.12 AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Elektrické moduly



**Flexibilní**  
 Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS HS 8 F	Verze
Číslo	<a href="#">2748640000</a>	Použití dat, 50 V, 5 A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zásuvka,
objednávky		Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0
GTIN (EAN)	4050118890686	
Množství	1 ST	

### Nářadí



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat. #5 s D kódováním a kat. #6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603774	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	Verze
Číslo	<a href="#">3125010000</a>	Locator for crimping tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987279550	
Množství	1 ST	

## HDC C HS SM0.08-0.12 AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL HS	Verze
Číslo	<a href="#">3131280000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987323819	
Množství	1 ST	

### Elektrické moduly



Flexibilní  
Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MGBIT 8 MC	Verze
Číslo	<a href="#">2748520000</a>	Datový modul, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení,
objednávky		Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
GTIN (EAN)	4050118890761	
Množství	1 ST	