

HDC C HS SM0.08-0.12 AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zástrčný, zlato, 0.08 - 0.12 mm ²
Číslo objednávky	2748710000
Typ	HDC C HS SM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890556
Množství	100 items

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

0.17 g

Teploty

Mezní teplota

-55 °C ... 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø

1 mm

Průřez propojení AWG, max.

AWG 28

Délka odizolování, jmenovité připojení

4 mm

Typ připojení

Nalisované připojení

Verze - vložka

DSUB

Průřez propojení AWG, min.

AWG 24

Průřez vodiče, max.

0.12 mm²

Průřez vodiče, min.

0.08 mm²

Provedení povrchu

zlato

Cykly zapojování

≥ 500

Typ

Zástrčný

Základní materiál

Slitina mědi

Výrobní procesy

soustružené

Průřez připojeného vodiče

0.08 - 0.12 mm²

Důležitá poznámka

Informace o produktu

{Reference (Object) not found: productproduct2924645127791}

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

Die Einstellungen am Locator zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS BM0.0.2-0.5 AU	7	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-0.12 AU	8	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.80 mm

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Elektrické moduly



Flexibilní
Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS HS 8 F	Verze
Číslo objednávky	2748640000	Použití dat, 50 V, 5 A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0
GTIN (EAN)	4050118890686	
Množství	1 ST	

Nářadí



Kompaktní
Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo objednávky	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	Verze
Číslo objednávky	3125010000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4099987279550	
Množství	1 ST	

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL HS	Verze
Číslo	3131280000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987323819	
Množství	1 ST	

Elektrické moduly



Flexibilní
Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MGBIT 8 MC	Verze
Číslo	2748520000	Datový modul, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení,
objednávky		Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
GTIN (EAN)	4050118890761	
Množství	1 ST	