

**HDC C HS BM0.2-0.5 AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Zásuvka, zlato, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">2748720000</a>                |
| Typ              | HDC C HS BM0.2-0.5 AU                     |
| GTIN (EAN)       | 4050118890631                             |
| Množství         | 100 items                                 |

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |             |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Délka          | 13.7 mm | Délka (v palcích) | 0.5394 inch |
| Čistá hmotnost | 0.22 g  |                   |             |

## Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -55 °C ... 130 °C |
|---------------|-------------------|

## Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

## Všeobecné údaje

|  |                           |                            |                      |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Průměr kontaktu, kolík Ø               | 1 mm                      | Průřez propojení AWG, max. | AWG 24               |
| Délka odizolování, jmenovité připojení | 4 mm                      | Typ připojení              | Nalisované připojení |
| Verze - vložka                         | DSUB                      | Průřez propojení AWG, min. | AWG 20               |
| Průřez vodiče, max.                    | 0.5 mm <sup>2</sup>       | Průřez vodiče, min.        | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Provedení povrchu                      | zlato                     | Cykly zapojování           | ≥ 200                |
| Typ                                    | Zásuvka                   | Základní materiál          | Slitina mědi         |
| Řada                                   | ModuPlug                  | Výrobní procesy            | soustružené          |
| Průřez připojeného vodiče              | 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup> | Materiál kontaktů          | Slitina mědi         |

## Důležitá poznámka

|                      |   |
|----------------------|---|
| Informace o produktu | {Reference (Object) not found: productproduct2924645127791} |
|----------------------|---|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Nákresy

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

| Die Einstellungen am Locator zum crimpen |                  |           |              |
|--|------------------|-----------|--------------|
| crimp contact type                       | locator Position | wire size | tool setting |
| HDC C HS BM0.08-0.12 AU                  | 7                | AWG 24    | 0.75 mm      |
|  |                  | AWG 26    | 0.70 mm      |
|  |                  | AWG 28    | 0.65 mm      |
| HDC C HS BM0.02-0.5 AU                   | 7                | AWG 20    | 0.80 mm      |
|  |                  | AWG 22    | 0.75 mm      |
|  |                  | AWG 24    | 0.70 mm      |
| HDC C HS SM0.08-12 AU                    | 8                | AWG 24    | 0.75 mm      |
|  |                  | AWG 26    | 0.70 mm      |
|  |                  | AWG 28    | 0.65 mm      |
| HDC C HS SM0.2-0.5 AU                    | 8                | AWG 20    | 0.80 mm      |
|  |                  | AWG 22    | 0.75 mm      |
|  |                  | AWG 24    | 0.70 mm      |

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Elektrické moduly



**Flexibilní**  
Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC MGBIT 8 FC             | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2748530000</a> | Datový modul, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1 |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118890839              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |
| Typ        | HDC MBUS HS 8 F            | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2748640000</a> | Použití dat, 50 V, 5 A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0           |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118890686              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

### Nářadí



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat.#5 s D kódováním a kat.#6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ        | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0    | Verze                      |
| Číslo      | <a href="#">2592650000</a> | Crimping tool for contacts |
| objednávky |                            |                            |
| GTIN (EAN) | 4050118603774              |                            |
| Množství   | 1 ST                       |                            |
| Typ        | HDC MBUS CL X/D0.09/0.5    | Verze                      |
| Číslo      | <a href="#">3125010000</a> | Locator for crimping tool  |
| objednávky |                            |                            |
| GTIN (EAN) | 4099987279550              |                            |
| Množství   | 1 ST                       |                            |

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

### Všeobecné objednáací údaje

|                  |                            |       |  |
|------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ              | REMOVAL TOOL HS            | Verze |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">3131280000</a> |       |  |
| GTIN (EAN)       | 4099987323819              |       |  |
| Množství         | 1 ST                       |       |  |