

HDC C HS BM0.08-0.12 AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Zásuvka, zlato, 0.08 - 0.12 mm ² |
| Číslo objednávky | 2748730000 |
| Typ | HDC C HS BM0.08-0.12 AU |
| GTIN (EAN) | 4050118890549 |
| Množství | 100 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

0.18 g

Teploty

Mezní teplota

-55 °C ... 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li
použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø

1 mm

Průřez propojení AWG, max.

AWG 28

Délka odizolování, jmenovité připojení

4 mm

Typ připojení

Nalisované připojení

Verze - vložka

DSUB

Průřez propojení AWG, min.

AWG 24

Průřez vodiče, max.

0.12 mm²

Průřez vodiče, min.

0.08 mm²

Provedení povrchu

zlato

Cykly zapojování

≥ 500

Typ

Zásuvka

Základní materiál

Slitina mědi

Výrobní procesy

soustružené

Průřez připojeného vodiče

0.08 - 0.12 mm²

Důležitá poznámka

Informace o produktu

K lisování kontaktů budete potřebovat nástroj 2592650000 HDC MBUS CT X/D 0,6/1,0 a lokátor 3125010000 HDC MBUS CL X/DO,09/0,5.

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

| Die Einstellungen am Locator zum crimpen | | | |
|--|------------------|-----------|--------------|
| crimp contact type | locator Position | wire size | tool setting |
| HDC C HS BM0.08-0.12 AU | 7 | AWG 24 | 0.70 mm |
| | | AWG 20 | 0.80 mm |
| HDC C HS BM0.02-0.5 AU | 7 | AWG 28 | 0.65 mm |
| | | AWG 26 | 0.70 mm |
| HDC C HS SM0.08-0.12 AU | 8 | AWG 24 | 0.70 mm |
| | | AWG 20 | 0.80 mm |
| HDC C HS SM0.2-0.5 AU | 8 | AWG 28 | 0.65 mm |
| | | AWG 26 | 0.80 mm |

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Elektrické moduly



Flexibilní
 Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC MGBIT 8 FC | Verze |
| Číslo | 2748530000 | Datový modul, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118890839 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MBUS HS 8 F | Verze |
| Číslo | 2748640000 | Použití dat, 50 V, 5 A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118890686 | |
| Množství | 1 ST | |

Nářadí



Kompaktní
 Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 | Verze |
| Číslo | 2592650000 | Crimping tool for contacts |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118603774 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MBUS CL X/D0.09/0.5 | Verze |
| Číslo | 3125010000 | Locator for crimping tool |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099987279550 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednáací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | REMOVAL TOOL HS | Verze | |
| Číslo objednávky | 3131280000 | | |
| GTIN (EAN) | 4099987323819 | | |
| Množství | 1 ST | | |