


HDC MEMC ADP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednací údaje

Verze	Shield bus
Číslo objednávky	2748740000
Typ	HDC MEMC ADP
GTIN (EAN)	4050118890624
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28.9 mm	Hloubka (v palcích)	1.1378 inch
Výška	23.5 mm	Výška (v palcích)	0.9252 inch
Šířka	4.5 mm	Šířka (v palcích)	0.1772 inch
Čistá hmotnost	17.6 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Verze	Pro stíněné připojení	Základní materiál	Tlakově litý zinek
-------	-----------------------	-------------------	--------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002309	ETIM 9.0	EC002309
ETIM 10.0	EC002309	ECLASS 14.0	27-44-02-01
ECLASS 15.0	27-44-02-01		

HDC MEMC ADP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Elektrické moduly



Flexibilní
Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MEMC 2 FC	Verze
Číslo	2748570000	Datový modul, 50 V, 10 A, Počet pólů: 2, Nalisované připojení,
objednávky		Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 2
GTIN (EAN)	4050118890587	
Množství	2 ST	
Typ	HDC MEMC 2 MC	Verze
Číslo	2748560000	Datový modul, 50 V, 10 A, Počet pólů: 2, Nalisované připojení,
objednávky		Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 2
GTIN (EAN)	4050118890730	
Množství	2 ST	
Typ	HDC MBUS HD 1 F	Verze
Číslo	2748620000	Použití dat, 50 V, 10 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zásuvka,
objednávky		Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0
GTIN (EAN)	4050118890815	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS HD 1 M	Verze
Číslo	2748630000	Použití dat, 50 V, 10 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zástrčný,
objednávky		Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0
GTIN (EAN)	4050118890693	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS HD 4 F	Verze
Číslo	2748580000	Použití dat, 50 V, 10 A, Počet pólů: 4, Nalisované připojení, Zásuvka,
objednávky		Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0
GTIN (EAN)	4050118890570	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS HD 4 M	Verze
Číslo	2748590000	Použití dat, 50 V, 10 A, Počet pólů: 4, Nalisované připojení, Zástrčný,
objednávky		Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0
GTIN (EAN)	4050118890723	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS HE 1 F	Verze
Číslo	2748600000	Použití dat, 50 V, 16 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zásuvka,
objednávky		Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0
GTIN (EAN)	4050118890563	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS HE 1 M	Verze
Číslo	2748610000	Použití dat, 50 V, 16 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zástrčný,
objednávky		Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0
GTIN (EAN)	4050118890822	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Typ	HDC MBUS HS 8 F	Verze
Číslo	2748640000	Použití dat, 50 V, 5 A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zásuvka,
objednávky		Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0
GTIN (EAN)	4050118890686	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS HS 8 M	Verze
Číslo	2748650000	Použití dat, 50 V, 5 A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zástrčný,
objednávky		Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0
GTIN (EAN)	4050118890716	
Množství	1 ST	