

## BIT E6,3 0,8X4,0X70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro  
přímé připojení přístrojů  
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 4 mm, Délka čepele: 70 mm, Tloušťka čepele (A): 0.8 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2748930000</a>
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70
GTIN (EAN)	4050118894806
Množství	5 items

**Technické údaje****Osvědčení**

ROHS Shoda

**Rozměry a hmotnosti**

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2.7559 inch
Čistá hmotnost	9 g		

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

**Technické údaje**

Popis výrobku Bit s plochým hrotem 0,4 x 2,5 x 70

**Šroubovací nářadí**

Šířka čepele (B)	4 mm	Tloušťka čepele (A)	0.8 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S drážkou	Délka čepele	70 mm

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		