

BIT E6,3 0,8X4,0X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 4 mm, Délka čepele: 70 mm, Tloušťka čepele (A): 0.8 mm
Číslo objednávky	2748930000
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70
GTIN (EAN)	4050118894806
Množství	5 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2.7559 inch
Čistá hmotnost	9 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Bit s plochým hrotem 0,4 x 2,5 x 70

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	4 mm	Tloušťka čepele (A)	0.8 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S drážkou	Délka čepele	70 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		