

BIT E6,3 PZ1X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Křížové bity Pozidriv PZ/DIN 5262, hlavice 1/4" E6,3 DIN
3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 1 mm, Délka čepele: 70 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 1
Číslo objednávky	2748960000
Typ	BIT E6,3 PZ1X70
GTIN (EAN)	4050118895155
Množství	5 items

BIT E6,3 PZ1X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2.7559 inch
Čistá hmotnost	12 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Bit s křížovou hlavou, Pozidrive velikosti 1
---------------	---

Elektrický šroubovák

Váha	11.6 g
------	--------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	1 mm	Tloušťka čepele (A)	1 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, Pozidrive	Velikost	1
Délka čepele	70 mm	Velikost čepele, křížová drážka	1

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		