

BIT E6,3 PH2X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Křížové bity, typ Phillips-Recessed PH/DIN 5260. 1/4"
hlavice, E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepce (B): 2 mm, Délka čepce: 70 mm, Tloušťka čepce (A): 2 mm, Velikost čepce, křížová drážka: 2
Číslo objednávky	2748990000
Typ	BIT E6,3 PH2X70
GTIN (EAN)	4050118895186
Množství	5 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2.7559 inch
Čistá hmotnost	14 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Bit s křížovou hlavou, Phillips velikosti 2
---------------	--

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	2 mm	Tloušťka čepele (A)	2 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, Křížová drážka	Velikost	2
Délka čepele	70 mm	Velikost čepele, křížová drážka	2

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		