


BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepce (B): 4 mm, Délka čepce: 39 mm, Tloušťka čepce (A): 0.8 mm
Číslo objednávky	2749030000
Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4050118895322
Množství	5 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2025-12-10T00:00:00+01:00

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Šířka	39 mm	Šířka (v palcích)	1.5354 inch
Čistá hmotnost	4.35 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Bit s vodícím hrotem

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	4 mm	Tloušťka čepele (A)	0.8 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S montážním kolíkem, S drážkou	Délka čepele	39 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		