

BIT E6.3 1.0X5.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 110 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
Číslo objednávky	2749080000
Typ	BIT E6.3 1.0X5.5X110
GTIN (EAN)	4050118895384
Množství	5 items

BIT E6.3 1.0X5.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data
Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Šířka	110 mm	Šířka (v palcích)	4.3307 inch
Čistá hmotnost	18.48 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Bit s plochým hrotem 0,5 x 3,0 x 110

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	5.5 mm	Tloušťka čepele (A)	1 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S drážkou	Délka čepele	110 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		