

BIT E6.3 1.2X6.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 6.5 mm, Délka čepele: 110 mm, Tloušťka čepele (A): 1.2 mm |
| Číslo objednávky | 2749090000 |
| Typ | BIT E6.3 1.2X6.5X110 |
| GTIN (EAN) | 4050118895391 |
| Množství | 5 items |

BIT E6.3 1.2X6.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Šířka | 110 mm | Šířka (v palcích) | 4.3307 inch |
| Čistá hmotnost | 24 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

Popis výrobku Bit s plochým hrotem 0,5 x 3,0 x 110

Šroubovací nářadí

| | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------|--------|
| Šířka čepele (B) | 6.5 mm | Tloušťka čepele (A) | 1.2 mm |
| Tvar | E 6.3 DIN 3126, S drážkou | Délka čepele | 110 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003864 | ETIM 9.0 | EC003864 |
| ETIM 10.0 | EC003864 | ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 | | |