

BIT E6.3Z 0.6X3.5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 70 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
Číslo objednávky	2749100000
Typ	BIT E6.3Z 0.6X3.5X70
GTIN (EAN)	4050118895407
Množství	5 items

BIT E6.3Z 0.6X3.5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data
Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2.7559 inch
Čistá hmotnost	9 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Bit s vodícím hrotem

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	3.5 mm	Tloušťka čepele (A)	0.6 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S montážním kolíkem, S drážkou	Délka čepele	70 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		