

SDIL S 3-6,5/PH1/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chromvanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): Tloušťka čepele (A):
Číslo objednávky	2749120000
Typ	SDIL S 3-6,5/PH1/2
GTIN (EAN)	4050118895421
Množství	1 items
Balení	Kartonový box
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-02-28T00:00:00+01:00

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení

**Rozměry a hmotnosti**

Šířka	288 mm	Šířka (v palcích)	11.3386 inch
Čistá hmotnost	484 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Souprava izolovaných šroubováků na drážku a šroubováků s Phillips
---------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		