

SD SET S2.5-5.5/PH1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Šroubovák Weidmüller SoftFinish k univerzálnímu používání, hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chromvanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu matný chrom.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Souprava šroubováku
Číslo objednávky	2749200000
Typ	SD SET S2.5-5.5/PH1/2
GTIN (EAN)	4050118895506
Množství	1 items
Balení	Kartonový box

SD SET S2.5-5.5/PH1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Šířka	292 mm	Šířka (v palcích)	11.496 inch
Čistá hmotnost	404.8 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Souprava šroubováků na drážku a s křížovou hlavou PH
---------------	--

Šroubovací nářadí

Číslo	6	Tvar	S drážkou, Křížová drážka
-------	---	------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		

SD SET S2.5-5.5/PH1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Verze
Číslo	2749320000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 2.5 mm, Délka čepele: 75 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895544	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.5X3.0X80	Verze
Číslo	2749330000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3 mm, Délka čepele: 80 mm, Tloušťka čepele (A): 0.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895551	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.8X4.0X100	Verze
Číslo	2749360000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 4 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.8 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895582	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 1.0X5.5X150	Verze
Číslo	2749380000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 150 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895605	
Množství	1 ST	

Křížový šroubovák, Phillips



Křížový šroubovák, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, výstup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDK PH1 X 80	Verze
Číslo	2749410000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 4.5 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895636	
Množství	1 ST	

SD SET S2.5-5.5/PH1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	SDK PH2 X 100	Verze
Číslo	2749420000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 6 mm, 100 mm, Tloušťka čepele (A): 2
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895643	
Množství	1 ST	