



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 2.5 mm, Délka čepele: 75 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm
Číslo objednávky	2749320000
Typ	SDS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118895544
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	180 mm	Délka (v palcích)	7.0866 inch
Průměr	2.5 mm	Čistá hmotnost	29.92 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s bitem na drážku 0,4 x 2,5	Verze	rovný
---------------	---------------------------------------	-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	2.5 mm	Tloušťka čepele (A)	0.4 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	75 mm
Typ čepele	A		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		