



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3 mm, Délka čepele: 80 mm, Tloušťka čepele (A): 0.5 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2749330000</a>
Typ	SDS 0.5X3.0X80
GTIN (EAN)	4050118895551
Množství	1 items

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	185 mm	Délka (v palcích)	7.2835 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	32.56 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Technické údaje

Popis výrobku	Izolovaný šroubovák s bitem na drážku 0,5x3	Verze	rovný
---------------	---	-------	-------

## Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	3 mm	Tloušťka čepele (A)	0.5 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	80 mm
Typ čepele	A		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		