



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 150 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
Číslo objednávky	2749380000
Typ	SDS 1.0X5.5X150
GTIN (EAN)	4050118895605
Množství	1 items

SDS 1.0X5.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	261 mm	Šířka (v palcích)	10.2756 inch
Délka	265 mm	Délka (v palcích)	10.433 inch
Průměr	5.5 mm	Čistá hmotnost	80.96 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Izolovaný šroubovák s bitem na drážku 1x5,5	Verze	rovný
---------------	---	-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	5.5 mm	Tloušťka čepele (A)	1 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	150 mm
Typ čepele	A		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		