



Křížový šroubovák, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, výstup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 6 mm, 100 mm, Tloušťka čepele (A): 2
Číslo objednávky	<a href="#">2749420000</a>
Typ	SDK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118895643
Množství	1 items

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	220 mm	Šířka (v palcích)	8.6614 inch
Čistá hmotnost	76.56 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou, Phillips velikosti 2	Verze	rovný
---------------	---	-------	-------

## Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	6 mm	Tvar	Phillips, přibližně
Velikost	2	Délka čepele	100 mm
Velikost čepele, křížová drážka	2		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		