



Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 8 mm, 150 mm, Tloušťka čepele (A): 3
Číslo objednávky	2749460000
Typ	SDK PZ3 X 150
GTIN (EAN)	4050118895681
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	220 mm	Šířka (v palcích)	8.6614 inch
Čistá hmotnost	124.96 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Verze	rovný
-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	8 mm	Tvar	Pozidrive, přibližně
Velikost	3	Délka čepele	150 mm
Velikost čepele, křížová drážka	3		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		